

Festo AG & Co. KG

35528

## Luftsparpistole

LSP-1/4-D

Druckgussausführung.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

### Festo Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Abluftfunktion	Blasvorgang dosierbar
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	120 l/min
Normalnenndurchfluss	120 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Schalldruckpegel	90 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 - 50 °C
Produktgewicht	240 g
Pneumatischer Anschluss	Innengewinde G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung

© 2018 Festo AG & Co. KG