

Festo AG & Co. KG

3572

Blindstopfen

B-3/4

nach DIN 908, mit Dichtring.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Gebindegröße	10
Entspricht Norm	DIN 908
Nenn-Anziehdrehmoment	35 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	76 g
Befestigungsart	Innensechskant SW12
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Blindstopfen	Stahl, verzinkt
Werkstoff O-Ring	PA TPE-U(PUR)

© 2018 Festo AG & Co. KG