


Kupplungsstecker KS2-CK-4

Teilenummer: 4090

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2,7 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	123 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	11 g
Pneumatischer Anschluss 1	CK-4
Werkstoffhinweis	RoHS konform