


Schwenkhebelventil RW/O-3-1/8

Teilenummer: 4937

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Ventilfunktion	3/2 offen/geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnenndurchfluss	140 l/min
Betriebsdruck	-0,95 ... 8 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Sitz
Nennweite	3,5 mm
Steuerart	direkt
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Betätigungskraft	28 N
Produktgewicht	150 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium eloxiert