

Festo AG & Co. KG

531669

## Kupplungsstecker

### KS3-1/4-I

für selbstabstellende Schlauchkupplung.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

## Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Nennweite	4,95 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 12 bar
Normalnenndurchfluss	666 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	9,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 15 %
Produktgewicht	27 g
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform

© 2018 Festo AG & Co. KG