

Festo AG & Co. KG

534223

## Schalldämpfer

### U-1/4-20

zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

## Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck	0 - 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	3400 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schalldruckpegel	77 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 - 70 °C
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform

© 2018 Festo AG & Co. KG