

Festo AG & Co. KG

534224

Schalldämpfer

U-3/8-20

zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 20 |
| Betriebsdruck | 0 - 10 bar |
| Durchfluss gegen Atmosphäre | 5900 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Schalldruckpegel | 82 dB(A) |
| Umgebungstemperatur | -10 - 70 °C |
| Pneumatischer Anschluss | G3/8 |
| Werkstoff Dämpfereinsatz | PE |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |

© 2018 Festo AG & Co. KG