

Dichtring
OL-1/2-100
Teilenummer: 534235

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Basierend auf Norm	ISO 16030
Gebindegröße	100
Betriebsdruck	-0,95 ... 30 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-40 ... 100 °C
Handanzug bei Raumtemperatur	ja
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform