



# Aktivkohlefilter MS4-LFX-1/4-U

Teilenummer: 535782

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                       | Werte   |
|---|---|
| Baugröße                                      | 4   |
| Baureihe                                      | MS  |
| Einbaulage                                    | senkrecht +/- 5°                                      |
| Konstruktiver Aufbau                          | Aktivkohlefilter                                      |
| Schalenschutz                                 | integriert als Metallschale                           |
| Betriebsdruck                                 | 0 ... 14 bar  |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 360 l/min   |
| Normalnenndurchfluss                          | 250 l/min   |
| Betriebsmedium                                | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2]<br>Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK            | 2   |
| Lagertemperatur                               | -10 ... 60 °C   |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1]                |
| Mediumstemperatur                             | 5 ... 30 °C   |
| Restölgehalt                                  | 0,003 mg/m³   |
| Umgebungstemperatur                           | -10 ... 60 °C   |
| Produktgewicht                                | 350 g   |
| Befestigungsart                               | wahlweise:<br>Leitungseinbau<br>mit Zubehör           |
| Pneumatischer Anschluss 1                     | G1/4  |
| Pneumatischer Anschluss 2                     | G1/4  |
| Werkstoffhinweis                              | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                 |
| Werkstoffinformation Filter                   | Aktivkohle  |
| Werkstoffinformation Gehäuse                  | Aluminium-Druckguss                                   |
| Werkstoffinformation Schale                   | Aluminium-Druckguss<br>Aluminium-Knetlegierung        |
| Werkstoffinformation Sichtscheibe             | PA  |