

Steckdose MSSD-V-M16

Teilenummer: 539713

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Zulässiger Kabeldurchmesser	6 ... 8 mm
Einbaulage	beliebig
Anschlusshäufigkeit	50
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 115 °C
Produktgewicht	35 g
Anschlussquerschnitt	0,75 mm ²
Elektrischer Anschluss	Dose gewinkelt viereckige Bauform nach DIN EN 175301-803 Form B 3-polig
Kabelverschraubung	M16
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Werkstoffinformation Dichtungen	HNBR
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt