

Festo AG & Co. KG

549903

## Magnetspule MD-2-24VDC-PA

für Gleichspannung, ohne Steckdose.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

### Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100%
Spulenkennwerte	24 V DC: 6,8 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Max. Anziehdrehmoment Verschraubung	0,5 Nm
Produktgewicht	110 g
Elektrischer Anschluss	nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer

© 2018 Festo AG & Co. KG