



Datenblatt

Merkmal	Werte
Aufnahmedurchmesser 1	6 mm
Aufnahmedurchmesser 2	6 mm
Baugröße	30
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	5,87 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	6,5 Nm
Produktgewicht	48 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform