

Festo AG & Co. KG

562019

## Näherungsschalter

### SMT-8-SL-PS-LED-24-B

magnetisch, kontaktlos, für T-Nut.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

## Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Bauform	für T-Nut
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Messprinzip	magnetoresistiv
Umgebungstemperatur	-20 - 70 °C
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schließer
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Max. Schaltleistung DC	3 W
Kurzschlussfestigkeit	ja
Überlastfestigkeit	vorhanden
Bemessungsbetriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannungsbereich DC	10 - 30 V
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Befestigungsart	festgeschraubt längs in Nut einschiebbar
Produktgewicht	4,2 g

Werkstoff Gehäuse	PA
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP65 IP68

© 2018 Festo AG & Co. KG