

Festo AG & Co. KG

578276

L-Steckverschraubung
NPQH-L-M5-Q4-P10

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|--|--|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 3 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 - 20 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | 0 - 150 °C |
| Max. Anziehdrehmoment | 1,5 Nm |
| Produktgewicht | 8,9 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde M5 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt |
| Werkstoff Gewindedichtung | FPM |
| Werkstoff Lösering | Messing vernickelt |

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Werkstoff Schlauchdichtung | FPM |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |

© 2018 Festo AG & Co. KG