

Festo AG & Co. KG

8030802

Magnetspule

VACF-B-B2-1

Anschlussbild Form B, Industriestandard, 24 V DC.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100%
Isolierstoffklasse	H
Spulenkennwerte	24 V DC: 3,3 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Zertifikat ausstellende Stelle	DNVGL-TAA000011J
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	-20 - 50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Elektrischer Anschluss	nach Industriestandard (11 mm) Anschlussbild Form B nach EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA Stahl
Werkstoff Magnetspule	Kupfer Stahl Thermoplast
Werkstoff Wicklung	Kupfer