

Festo AG & Co. KG

8059262

Kupplungsstecker
NPHS-S6-M-G14F

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Nennweite	7,85 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 - 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	28 g
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform

© 2018 Festo AG & Co. KG