

Festo AG & Co. KG

8069213

Doppelnippel
NPFC-D-2G14-M-P100

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

| Merkmal | Eigenschaft |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Werkstoff Gewindevorschraubung | Messing, vernickelt |
| Gebindegröße | 100 |
| Betriebsdruck | -0,95 - 50 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -20 - 150 °C |
| Produktgewicht | 17,2 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |

© 2018 Festo AG & Co. KG