

Festo AG & Co. KG

8069214

Doppelnippel  
NPFC-D-2G38-M-P50

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

## Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Werkstoff Gewindevorschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	50
Betriebsdruck	-0,95 - 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 - 150 °C
Produktgewicht	24 g
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform

© 2018 Festo AG & Co. KG