

Festo AG & Co. KG

8069215

Doppelnippel

NPFC-D-2G12-M-P50

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Werkstoff Gewindevorschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	50
Betriebsdruck	-0,95 - 50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-20 - 150 °C
Produktgewicht	35,75 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform

© 2018 Festo AG & Co. KG