

PICCOLO ABS H 95 G



Bestellzeichen: ABS H 95 G
Artikelnummer: 8784315
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074002297
E-Nummer:
 Finland: 3423467
 Dänemark: 8212001970
 Italien: 7211050
 Schweden: 2536726

Besteht aus: Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:	
mm:	170	140	95	Schutzart (EN 60529): IP 66/67	
inch:	6.7	5.5	3.7	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07	
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Material: ABS				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja	
Unterteilfarbe: RAL 7035				Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB	
Deckelfarbe: RAL 7035				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650	
Polyamid				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13	
Deckelschraubenmaterial:				Zertifikate:	
Deckelschraubenfarbe: Grau					
Dichtungsmaterial: Polyurethan					
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C				
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C				
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F				
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F				
Zubehör:					
H-MP	Montageplatte				
CHM-3	Tragschiene TS 35				
DH-3	Tragschiene TS 35				
FP 22046	Wandbefestigungslaschen				

