

Anschlussgewinde (A)	M8 / M10
-------------------------	----------

Nenngröße	1 1/2 in
-----------	----------

Spannbereich (D)	46 - 52 mm
------------------	------------

Breite (B)	90 mm
------------	-------

Höhe (H)	76 mm
----------	-------

Breite x Stärke Schellenband (b x s)	18 x 1,2 mm
--	-------------

Höhe (z)	45 mm
----------	-------

Verschlussschraube	M5
--------------------	----

Max. empf. statische Last (zentr. Zug) (N <sub>empf.</sub> )	1,14 kN
--	---------

Menge	25 Stück
-------	----------

GTIN (EAN-Code)	4048962269628
-----------------	---------------

