

| | |
|-------------------------|----------|
| Anschlussgewinde (A) | M8 / M10 |
|-------------------------|----------|

| | |
|-----------|------|
| Nenngröße | 2 in |
|-----------|------|

| | |
|------------------|------------|
| Spannbereich (D) | 60 - 66 mm |
|------------------|------------|

| | |
|------------|--------|
| Breite (B) | 104 mm |
|------------|--------|

| | |
|----------|-------|
| Höhe (H) | 90 mm |
|----------|-------|

| | |
|--|-------------|
| Breite x Stärke Schellenband (b x s) | 18 x 1,2 mm |
|--|-------------|

| | |
|----------|-------|
| Höhe (z) | 52 mm |
|----------|-------|

| | |
|--------------------|----|
| Verschlussschraube | M5 |
|--------------------|----|

| | |
|---|---------|
| Max. empf. statische Last (zentr. Zug) ($N_{\text{empf.}}$) | 1,14 kN |
|---|---------|

| | |
|-------|----------|
| Menge | 10 Stück |
|-------|----------|

| | |
|-----------------|---------------|
| GTIN (EAN-Code) | 4048962269642 |
|-----------------|---------------|

