

# MÖBELRETTER

Merkmal	Wert	Einheit	Prüfvorschrift / Bemerk.
	System		
Chemische Basis	Polyurethan		
Konsistenz	standfest		
Farbe	beige		
Haltbarkeit	12	Monate	in der ungeöffneten Originalverpackung, an einem trockenen Ort
Optimale Lagertemperatur	+5 bis +25	°C	
Hautbildungszeit	1 - 2	min	bei 22 °C

## Anwendungsgebiet

Schnelle Reparaturmasse zum Reparieren ausgebrochener Scharniere.

2-komponentige, lösemittelfreie Injektionsmasse für die schnelle Reparatur von ausgerissenen Schranktüren, Türscharnieren, Griffen in Holz- und Plattenbaustoffen. Holzschrauben können direkt eingedreht und wieder ausgedreht werden. Das ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. In die ausgehärtete Masse können nach ca. 2 Minuten ohne Vorbohren beliebige in Holz verwendbare Schrauben, Haken, Ösen o. ä. bis Ø 6 mm ein- und wieder ausgeschraubt werden.

## Produkteigenschaften

- einschraubbar
- überstreichbar
- schleifbar
- endfest nach 5 Minuten
- für Innen- und Außenanwendungen

**Verarbeitungshinweise**

Vorlauf verwerfen (mindestens 4 cm). Die Masse quillt während der Aushärtung auf. Überschüssiges Material nach Aushärtung entfernen.

Nach Gebrauch Mischdüse auf der Spritze aufgesetzt lassen. Bei erneuter Verwendung der Spritze Mischdüse abdrehen und ggf. verkrustetes Material an der Spritzenöffnung entfernen, eine neue Mischdüse aufdrehen

**Lagerung**

Lagerung bei +5 bis +25 °C.

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen, sind jedoch nur unverbindliche Hinweise und keine Garantie im Sinne von § 443 BGB. Wir empfehlen vor Verwendung unserer Produkte die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und den nicht einschätzbaren Gegebenheiten am Ort der Verarbeitung empfehlen wir darüber hinaus vor Verwendung die Verklebung zu erproben.