

REPARATUR SPACHTEL

Merkmal	Wert	Einheit	Prüfvorschrift / Bemerk.
	System		
Chemische Basis	Acryldispersion		
Konsistenz	standfest		
Farbe	weiß		
Dichte	0,57	g/cm ³	
Haltbarkeit	24	Monate	ungeöffneten Originalverpackung, trockenen
Optimale Lagertemperatur	+5 bis +40	°C	vor Frost schützen
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +35	°C	
Temperaturbeständigkeit	-25 bis +80	°C	im ausgehärteten Zustand
Hautbildungszeit	ca. 5	min	bei 23 °C/50 % relative Luftfeuchtigkeit
Shore Härte	50	A	DIN 53505
Durchhärtung	ca. 3	mm/d	

Anwendungsgebiet

Entfernt Löcher und Risse. Zum Ausfüllen von Bohrlöchern.

Der REPARATUR SPACHTEL ist funktionsfähig auf Untergründen wie Holz, Beton, Putz, Mauerwerk, Gipskartonplatten u.a. Löcher und Fehlstellen bis 12 mm können Riss frei verfüllt werden.

Produkteigenschaften

- ultraleichte, gebrauchsfertige Spachtelmasse auf Acryldispersionsbasis
- zur Innen- und Außenanwendung
- schnell härtend

- überstreichbar
- für Löcher bis 12 mm (ermittelt durch interne Prüfung)
- mit integriertem Spachtel
- kein Schrumpfen bei Löchern bis 12 mm
- geruchsneutral
- lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- alterungsbeständig
- gute UV-Beständigkeit

Verarbeitungshinweise

1. Vor der Anwendung die Sicherung entfernen.
2. Den Spachtelaufsatz bis zum Anschlag eindrehen, um die Tube zu öffnen.
3. Spachtelmasse an gewünschte Stelle drücken, dabei das Bohrloch etwas überfüllen und mit Spachtelaufsatz glatt ziehen.
4. Produkt funktioniert am besten, wenn Tube von hinten aufgerollt wird.
5. Zum Schluss Spachtel mit Wasser reinigen und Tube wieder verschließen.

Ggf. notwendige weitere Spachtelschichten sind nach 1 bis 2 h Trocknung möglich. Die Spachtelmasse kann je nach Auftragsdicke nach 3 bis 48 h Trockenzeit geschliffen werden. Staubschutzmaske tragen! Weitere Beschichtungen sind erst nach vollständiger Durchtrocknung der Spachtelmasse aufzubringen.

Reinigungshinweise

Frische Spachtelmasse kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Der integrierte Spachtelaufsatz ist nach Gebrauch sofort mit Wasser zu reinigen. Ausgehärtete Spachtelmasse ist mechanisch zu entfernen. Die verbleibenden Reste können mit Wasser aufgeweicht und nach einiger Zeit abgewischt werden.

Anwendungsbeschränkung

Darf nicht im Sanitärbereich, auf Marmor / Naturstein, im Tiefbau, auf Bitumen, Teer oder Weichmacher-abgebenden Untergründen, auf unbehandelten (nicht geprimerten) metallischen Untergründen sowie für Fugen, die in einem dauernden Kontakt mit Feuchtigkeit stehen (z. B. erdberührte Betonflächen), verwendet werden.

Lagerung

Lagerung bei +5 bis +25 °C.

Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Die Informationen in diesem technischen Datenblatt und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen, sind jedoch nur unverbindliche Hinweise und keine Garantie im Sinne von § 443 BGB. Wir empfehlen vor Verwendung unserer Produkte die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und den nicht einschätzbaren Gegebenheiten am Ort der Verarbeitung empfehlen wir darüber hinaus vor Verwendung die Verklebung zu erproben.