



K96J

Sammelschienenklemme 4mm²-35mm², für Sammelschienen 12-40x10mm, für Cu-Leiter

Technische Merkmale

Sammelschienenhöhe	12/30 mm
Sammelschienenabstand	10 mm
Sammelschienenendicke	10 mm
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35mm ²
Höhe installiertes Produkt	26,5 mm
Breite installiertes Produkt	16,5 mm
Tiefe installiertes Produkt	38,5 mm
Drehmoment	6Nm
Nennstrom	270 A
Werkstoff	Stahlblech verzinkt