



K96L

Sammelschienenklemme 16mm²-120mm², für Sammelschienen 12-40x10mm, für Cu-Leiter

Technische Merkmale

Sammelschienenhöhe	12/30 mm
Sammelschienenabstand	10 mm
Sammelschienenendicke	10 mm
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 - 120mm ²
Höhe installiertes Produkt	29,5 mm
Breite installiertes Produkt	23,5 mm
Tiefe installiertes Produkt	58 mm
Drehmoment	22Nm
Nennstrom	440 A
Werkstoff	Stahlblech verzinkt