


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
170-81100

HEGPETFRX03



Produktgruppe	Flammhemmender Geflechtschlauch mit hoher Aufweirate
Produktfamilie	Helagaine HEGPETFRX
Material	Polyester (PET)
Farbe	Schwarz mit grauen Fäden (BKIDGY)
Anwendungsbereich	Innenanwendungen
Betriebstemperatur	-50 °C bis +150 °C
Bündel Ø max.	6 mm
Bündel Ø min.	2 mm
Inhalt	200 m
Inhalt per	Rolle
Schmelzpunkt	+250 °C
UL File Nummer	E197993

