MATERIALDATENBLATT **Flexiform Kantenschutz G51N**

Technische Daten		**Testmethode**
Grundmaterial	: Polyamid 6 (PA6) halogen- und silikonfrei	
Farbe	: natur	
Betriebstemperatur	: -60°C bis +95°C kurzfristig +130°C (200Std.)	IEC 216
Brandausbreitung	: nach UL94 HB	
Sauerstoffindex	: 23	BS2782:M143
Normen	: PAN6480 : NSA939510 : NASM21266	

Typenbezeichnung und technische Daten

Typ	A	B	C	D	Blechstärke
G51N-A	3,9	1,5	4,3	2,7	0,4 - 1,3
G51N-B	4,6	2,4	4,3	2,7	1,3 - 2,1
G51N-C	5,7	3,5	4,3	2,7	2,1 - 3,3
G51N-D	8,4	5,1	6,2	4,3	3,3 - 4,8
G51N-E	9,9	6,7	6,4	4,5	4,8 - 6,5
G51N-F	11,4	8,3	6,8	4,8	6,5 - 8,1
G51N-G	13,2	10,1	6,8	4,8	8,1 - 9,7
G51N-H	16,4	13,2	6,8	4,8	9,7 - 12,9



HellermannTyton

HellermannTyton GmbH
Grosser Moorweg 45
D-25436 Tornesch

Telefon: +49 (0) 4122/701-1
Telefax: +49 (0) 4122/701-400

Grundlagen für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.