

Technische Daten

Grundmaterial : PVC weich (N05366)
 Farbe : schwarz, transparent
 Betriebstemperaturbereich : -30°C bis +60 °C
 Shore Härte A bei +23°C : 70 ± 5 bei 15 Sekunden DIN 53505



Typische Werte

Prüfverfahren

Dichte : 1,19 g/cm³ DIN EN ISO 1183-1, Verfahren A
 Zugfestigkeit : 14 Mpa DIN EN ISO 527
 Einreißfestigkeit : 50 N/mm ISO 34, Methode B, Verfahren A
 Bruchdehnung : 370 % DIN EN ISO 527
 Kältebruchtemperatur : -40°C RPM*2, kein Bruch bis -40°C
 Brandschutzigenschaften : entspricht UL94 HB
 Brandausbreitung : 50 mm/min ISO 3795

Dieser Rohstoff ist blei- und cadmiumfrei

Art.-Nr.	Typ
631-08200	HV4820
631-08209	HV4820
631-08230	HV4823
631-08239	HV4823
631-08250	HV4825
631-08259	HV4825
633-05020	HV1502