



## Wickelband - Gewebeband von Hand einreißbar

### HelaTape Protect 180



HelaTape Protect 180 ist sehr flexibel und wird in der Kabelkonfektionierung eingesetzt.

#### Hauptmerkmale

- Hochwertiges Polyester-Gewebeband
- Klebstoff bietet eine hohe Hitze- und Medienbeständigkeit
- Temperaturbeständigkeit gemäß LV312 getestet
- Gute Beständigkeit gegen Abrieb
- Das Material ist sehr flexibel und mit der Hand einreißbar
- Langfristige Haltbarkeit unter verschiedenen und extremen Bedingungen
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit, beständig gegen Verrotten

<b>MATERIAL</b>	Polyester (PET)
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +125 °C
<b>Haftung auf Stahl</b>	3 N/10 mm
<b>Haftung auf Trägermaterial</b>	3 N/10 mm
<b>Reißdehnung</b>	15 %
<b>Reißfestigkeit</b>	65 N/10 mm



## Wickelband - PET-Gewebeband

### HelaTape Protect 250



HelaTape Protect 250 bietet als Wickelband eine sehr hohe Temperaturbeständigkeit.

#### Hauptmerkmale

- Hochtemperatur Polyester-Gewebeband
- Spezieller Klebstoff auf Acrylatbasis bietet sehr hohe Wärme- und Medienbeständigkeit
- Sehr hohe Temperaturstabilität von -40 °C bis +150 °C
- Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit geprüft nach LV312
- Sehr gute Abriebbeständigkeit
- Das Material ist sehr flexibel und einfach zu handhaben
- Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit, beständig gegen Verrotten
- Bietet langfristige Zuverlässigkeit unter wechselnden und extremen Umgebungsbedingungen

<b>MATERIAL</b>	Polyester (PET)
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +150 °C
<b>Haftung auf Stahl</b>	2,5 N/10 mm
<b>Haftung auf Trägermaterial</b>	2 N/10 mm
<b>Reißdehnung</b>	15 %
<b>Reißfestigkeit</b>	180 N/10 mm



### HelaTape Protect 180

TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
HTAPE-PROTECT180	0,18	19,0	25,0 m	Schwarz (BK)	712-10002

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

### HelaTape Protect 250

TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
HTAPE-PROTECT250	0,25	19,0	25,0 m	Schwarz (BK)	712-10003

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.