

eco!Booster TR 030

eco!Booster für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (Düsengröße 030) mit 50 % mehr Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe.



Bestell-Nr. 2.113-084.0

Technische Daten

EAN-Code		4066529118813
Druck	bar	max. 300
Temperatur	°C	max. 85
Düsengröße		30
Anschlussgewinde		EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,5



50 % höhere Reinigungsleistung, im Vergleich zum Flachstrahl

- Gründliche, schnelle und nachhaltigere Reinigung.

50 % höhere Wassereffizienz*

- Wassersparend.
- * Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Flachstrahl gereinigt werden kann.

50 % höhere Energieeffizienz*

- Energiesparend.
- * Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Flachstrahl gereinigt werden kann.

KOMPATIBLE GERÄTE

- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX