

## Produktinformation

**95 12 225**

### KNIPEX StepCut® XL

Kabelscheren mit Stufenschnitt



- Mit Kraftgelenk, langen Schenkeln und optimierten Schneiden: bis zu 60 % leichterer Schnitt als mit kompakten Kabelscheren
- Enorme Kapazität: trennt eindrähtige Kabel aus Kupfer oder Aluminium bis 35 mm<sup>2</sup>, mehrdrähtig bis 70 mm<sup>2</sup> und feindrähtig bis 120 mm<sup>2</sup>
- Zwei Schneidbereiche: Die abgestufte Hauptschneide hält kleinere und größere Kabel beim Schnitt stets maximal gelenknah, die Frontschneide dient zum schrittweisen Trennen („Knabbern“) sehr großer Kabel
- Mit Comfort-Griffen: aus drei ergonomischen Komponenten für optimierte Handhabung und mit zwei KNIPEXtend-Schnittstellen für Erweiterungen
- Komfortable Einhand- und Zweihandbedienung auch bei großen Kabeldurchmessern durch minimierte Schenkelweite
- Geschraubtes Kraftgelenk: hochübersetzt, leichtgängig, nachstellbar
- Schlanker Kopf für bessere Zugänglichkeit
- Mit Klemmschutz für sicheres Arbeiten
- Nicht geeignet für stahlverstärkte Kabel, etwa ACSR
- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC

#### Allgemein

Artikel-Nr.	95 12 225
EAN	4003773088899
Schere	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit Comfort-Griffen
Gewicht	324 g
Abmessungen	200 x 60 x 25 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



