



3 in 1 Nietzangen-Satz, 15-tlg.

Artikel-Nr.: 150.9805
EAN: 4042146864456
Aktionspreis: 70,00 € *

Beschreibung

- geeignet für Blindnieten, Blindnietmuttern und zum Blechknabbern
- mit 2 Blechknabber-Einsätzen
- inklusive 5 auswechselbaren Mundstücken und 6 auswechselbaren Nietmutternzugdornen
- kein Werkzeug zum Wechsel der Mundstücke nötig
- geringer Kraftaufwand durch innovative Hebeltechnik
- schmaler Zangenkopf
- mit Gummigriff
- Körper aus Spezial-Werkzeugstahl

Blindnieten Alu: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm

Blindnieten Stahl: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

Nietmuttern: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10

Eigenschaften

Handgriff:	Gummihandgriffe
Mit Öffnungsfeder:	nein
Verpackungsinhalt:	1
max. Nietdurchmesser:	6.4
Teile im Satz:	15
Gewicht [g]:	2620
Verpackungshöhe mm:	84
Verpackungslänge mm:	388
Verpackungsbreite mm:	216



Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl	Artikel	Listenpreis (exkl. MwSt.)	
150.9806	1 x		3 in 1 Nietzange	85,65 € *
150.9807	1 x		Mundstücke für 150.9805, 2,4 mm	5,11 € *
150.9808	1 x		Mundstücke für 150.9805, 3,2 mm	5,11 € *

150.9809	1 x		Mundstücke für 150.9805, 4,0 mm	5,11 € *
150.9810	1 x		Mundstücke für 150.9805, 4,8 mm	5,11 € *
150.9811	1 x		Mundstücke für 150.9805, 6,4 mm	5,11 € *
150.9812	1 x		Nietmutternzugdorn für Nietzange 150.9805, M3	14,53 € *
150.9813	1 x		Nietmutternzugdorn für Nietzange 150.9805, M4	14,53 € *
150.9814	1 x		Nietmutternzugdorn für Nietzange 150.9805, M5	14,53 € *
150.9815	1 x		Nietmutternzugdorn für Nietzange 150.9805, M6	14,53 € *
150.9816	1 x		Nietmutternzugdorn für Nietzange 150.9805, M8	14,53 € *
150.9817	1 x		Nietmutternzugdorn für Nietzange 150.9805, M10	14,53 € *
150.9818	1 x		Blechknabber-Einsatz, rund	15,11 € *
150.9819	1 x		Blechknabber-Einsatz, Haken	17,43 € *
150.9821	1 x		Fixierschraube für Blechknabber	8,01 € *