

Akku-Staubsauger

CL003GZ

XGT • 40V max. • 200 mbar • 0,25 l

Kraftvoller Staubsauger mit 40 V max. Antrieb. Die Saugkraft ist in vier Stufen mit Memory-Funktion einstellbar.

Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 40 V max. Akku-Antrieb und Zyklonsystem. Das Gerät ist ideal zur Beseitigung von Schmutz und Staub. Durch seine kompakte Bauform eignet er sich besonders für enge Bereiche wie in Autos oder dank des Akku-Betriebs für Treppenhäuser. Mit integriertem Zyklon-Abscheider, dieser fängt einen Großteil der Schmutzpartikel auf. Der Staubbeutel hält bis zu sechs Mal länger und die Maschine behält somit ihre Saugkraft.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
System	XGT 40Vmax/80V max
Luftvolumen	1,0 m ³ /min
Max. Unterdruck	200 mbar
Leistung	15 - 100 W
Laufzeit 40 V max. / 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 16 min
Behältervolumen Staub max.	0,25 L
Schalleistungspegel (L _{WA})	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)
Vibration	0,1 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,9 - 2,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1 121 x 113 x 177 mm

EAN 0088381765046

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

127827-4
Bodendüse



413859-0
Fugendüse



459355-4
Halter



459356-2
Verlängerungsrohr



Optionales Zubehör

127827-4
Bodendüse



1910C9-5
Filterelement HEPA



413859-0
Fugendüse



459355-4
Halter



459356-2
Verlängerungsrohr

