

Akku-Bohrschrauber

DDF083Z

18V • 40 Nm • 0 – 1 700 min⁻¹

Für industrielle Anwendungen

Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem 18 V Motor für präzise Serienschraubungen. Ultrakompaktes und ergonomisches Design mit nur 124 mm Länge und geringem Gewicht für weniger Arbeitsermüdung. 20-fach verstellbares Drehmoment plus Bohrstufe. Mit Rechts-/Linkslauf.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1700 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	40 / 23 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Bohrleistung in Holz	36 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahme	1/4 "
Schalldruckpegel (L _{pA})	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,1 - 1,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	124 x 79 x 247 mm
Akkutyp	Li-ion
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	36 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	72 mm
Produktgewicht	0,80 kg

Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381824880

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

346317-0
Einhängebügel



784244-7
Doppelbit PH2



Optionales Zubehör

821550-0
MAKPAC Gr. 2



837916-4
Tiefziehteil für MAK-PAC



D-62371
Holzbohrer-Set



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

