

Akku-Druckreiniger

DHW180Z

24 bar • 318 l/h

Leichter handgeführter Druckreiniger wahlweise mit 8 oder 24 Bar Arbeitsdruck

Akku-Druckreiniger für leichte Waschaufgaben auf Baustellen und für den Hausgebrauch. Mit einer Leistungsstufe zum Reinigen und einer mit geringerem Druck bspw. zur Bewässerung von Pflanzen. Zum Anschluss an eine externe Wasserversorgung mittels Schlauch.



Technische Details

Akkuspannung	18 V
Max. Fördermenge	150 l/h
Maximaler Druck	24 bar
Betriebsdruck	8 - 24 bar
Laufzeit 18V / 3,0 Ah	18 / 50 min
Gewicht inkl. Akku	2,3 - 2,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	419 x 99 x 239 mm

Spezifikationen

- Externe Wasserversorgung durch Anschluss eines Schlauchs möglich
- Zwei Leistungsmodi (hoch/niedrig)
- Sehr handlich und leicht transportabel
- Braucht wenig Platz, da kein Hochdruckschlauch erforderlich ist
- Spritzwassergeschützt durch XPT

EAN 0197050006370

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

LX00000049

Verlängerungsrohr 350mm



LX00000050

Variodüse 5-fach verstellbar



LX00000056

Filter

LX00000060

Sieb

LX00000063

Düsenreinigungsnadel

LX00000079

Schlauch komplett 8mm x 6m



Optionales Zubehör

LX00000001

Schaumdüse



LX00000002

Unterbodensprühlanze



LX00000003

Felgenbürste



LX00000004

Wasserflaschenadapter



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

