

Akku-Heckenschneider

DUN461WZ

18V • 46 cm • 18 mm

Akku-Heckenschneider mit 46 cm Schnittlänge, ausziehbar auf eine Gesamtlänge von 2,5 m

Der Motor des Akku-Heckenschneiders wird durch einen 18 V Akku angetrieben und erreicht eine Leerlaufhubzahl von 3.600 min⁻¹. Die Schnittlänge beträgt 46 cm, die max. Aststärke 18 mm. Das Scherblatt ist in 10 Stufen um 135° (aufwärts 60°, abwärts 75°) verstellbar. Dank des geringen Gesamtgewichts von nur 3,3 kg ist die Maschine auch für lange Hecken geeignet.



LXT XPT 18V

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufhubzahl	3600 min ⁻¹
max. Schnittleistung	18 mm
Laufzeit 18 V / 3,0 Ah	60 min
Schalldruckpegel (L _{PA})	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration vorderer Griff	≤ 2,5 m/s ²
Vibration hinterer Griff	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	2,63 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 3,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1889 - 2511 x 87 x 134 mm
Schnittlänge	460 mm

Spezifikationen

- Werkzeuglos teleskopierbarer Schaft für eine große Reichweite, das macht eine Trittleiter überflüssig
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Akku-Betrieb für sofortigen Start, null Emissionen und reduzierter Wartungsaufwand
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

EAN 0088381745161

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

413720-1

Aufbewahrungsbehälter



Optionales Zubehör

191T43-4

Schnittgutsammler



199450-5

Getriebe-Fett



794530-8

Diamantfeile 4,0 mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

