

# Akku-Winkelschleifer

## GA050GZ

XGT • 40V max. • 125 mm

**Akku-Winkelschleifer mit Paddelschalter und Motorbremse für intensive Arbeiten. Mit AFT und XPT.**

40 V max. Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten. Die AFT-Technologie minimiert den Rückschlag der Maschine bei blockierendem Werkzeug. Das XPT Schutzsystem verhindert das Eindringen von Schmutz und Spritzwasser. Mit Motorbremse. Für max. Scheibendurchmesser von 125 mm. 2.300 Watt max. Ausgangsleistung vergleichbar mit einem netzbetriebenen Winkelschleifer.



### Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	11000 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Motorbremse	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	93 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	85 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	8,9 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 / 2,2 m/s <sup>2</sup>
Akkutyp	Li-ion
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 5,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	410 x 140 x 169

### Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Ergonomisch gestalteter Griff mit Softgrip sorgt für erhöhten Arbeitskomfort
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381782289**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**141P46-4**

Schutzhaube 125 mm

**162258-0**

Seitengriff Antivibration

**224447-6**

Aufnahmeflansch 42B

**224554-5**

Flanschmutter

**A-80656**

Schruppscheibe 125 mm INOX (1)

**158237-4**

Seitengriff 36 kpl.

**199710-5**

Schutzhaubenabdeckung trennen

**224485-8**

Flanschmutter 14-45

**782423-1**

Stirnlochschlüssel



## Optionales Zubehör

**141P46-4**

Schutzhaube 125 mm

**162258-0**

Seitengriff Antivibration

**224447-6**

Aufnahmeflansch 42B

**224554-5**

Flanschmutter

**A-80656**

Schruppscheibe 125 mm INOX (1)

**158237-4**

Seitengriff 36 kpl.

**199710-5**

Schutzhaubenabdeckung trennen

**224485-8**

Flanschmutter 14-45

**782423-1**

Stirnlochschlüssel



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

