

Akku-Kombihammer

HR007G

XGT • 40V max. • SDS-PLUS • 3,0 J • 28 mm

Akku-Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie für den professionellen Einsatz

Leistungsstarker 40 V max. Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS-Werkzeugaufnahme. Für staubfreies Arbeiten kann die optionale Staubabsaugung DX15 aufgesetzt werden. Die Maschine verfügt über einen Drehstopp, damit auch leichte Meißelarbeiten möglich sind. Mit AVT zur Reduzierung von Vibrationen. Gegen ungewolltes Rückschlagen der Maschine bei blockierendem Werkzeug ist die Maschine mit AFT ausgestattet.



XGT **BL** **AFT** **AWS** **AVT**
MOTOR ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	40 V
Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Akkuschutzsystem	✓
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	10 - 18 mm
Einzelschlagstärke	3,0 J
Bohrleistung Bohrkrone	54 mm
Motorbremse	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)

Spezifikationen

- Ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip bietet erhöhten Komfort
- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her



Weitere Informationen

■ Service

Explosionszeichnung



PDF