

Akku-Astsäge

UC100DZ

12V max. • 10 cm • 8 m/s

Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte

Neue werkzeuglose Kettenspannung: Die Kettenspannung ist durch einfaches Lösen und Schließen des Hebels möglich. Der bewegliche Sägekettenenschutz gewährleistet mehr Sicherheit. Mit einem Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands.



CXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkusystem CXT	✓
Akkuspannung	12 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	210 W
Tank Kettenöl	0,055 L
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Schienerlänge	100 mm (4")
Kettenteilung	0,325 "
Kettenstärke	0,043 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Treibgliederzahl	26
Schallleistungspegel (L _{WA})	87 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{PA})	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	4,8 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Leichte und kompakte Akku-Astschere
- Absperrhebel von beiden Seiten zugänglich
- Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands
- Elektrische Motorbremse
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381774970

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

1910V6-4

Sägekette 80TXL 10cm



1910W0-3

Sägeschiene 80TXL 10cm



198457-8

Feilenhalter mit Feile Ø 4,0 mm



199897-3

Sägekettenöl 100 ml



413M40-1

Sägekettenschutz



Optionales Zubehör

1910U0-9

Sägekettenöl Biotop



1910V6-4

Sägekette 80TXL 10cm



1910W0-3

Sägeschiene 80TXL 10cm



198457-8

Feilenhalter mit Feile Ø 4,0 mm



413M40-1

Sägekettenschutz



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

