

18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL I

- Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
- Precision Stop: elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: kein Kick-Back beim Blockieren des Bohrers - für hohen Anwenderschutz
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	602360850
EAN-Code	4061792188174
Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	65 Nm
Impulsmoment	65 Nm
Max. Drehmoment hart	130 Nm
Einstellbares Drehmoment	1 - 20 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	16 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	68 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Max. Schlagzahl	38.000 /min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,8 / 4 kg
Gewicht mit Akkupack	2,2 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot