



BS 18 L BL Q

- Kleinster Metabo 18-Volt-Bohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Extrem kurzer und leichter Bohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf oder an Engstellen
- Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Bohrfutter, Bithalter, Winkeladapter und mehr für flexibles Arbeiten
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	613156850
EAN-Code	4061792246232
Akkuspannung	18 V
Max. Drehmoment weich	28 Nm
Max. Drehmoment hart	65 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 9 Nm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	40 mm
Leerlaufdrehzahlen	0 - 500 / 0 - 1700 / min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.9 kg

Lieferumfang

Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, ohne Akkupack, ohne Ladegerät