



SB 18 L BL Set mit 78-teiliger Mobiler Werkstatt

- Kleinster Metabo 18-Volt-Schlagbohrschrauber mit starker Brushless-Power für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Extrem kurzer und leichter Schlagbohrschrauber für angenehmes Handling auch über Kopf oder an Engstellen
- Mobile Werkstatt (78-teilig): 5 Holzbohrer (4/5/6/8/10mm), 5 Steinbohrer (5/6/7/8/10mm), 14 HSS-Bohrer (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5mm), 20 Schrauberbits Länge 25mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 Schrauberbits Länge 50mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 Schrauberbits Länge 75mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), Bithalter (60mm), 8 Steckschlüssel (6/7/8/9/10/11/12/13mm), Holzsenker (12,7mm), Zentrierstift (5x100mm), Cuttermesser mit 2 Ersatzklingen, Maßband (3m/10"), Bleistift (HB)
- Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	613157710
EAN-Code	4061792254534
Art des Akkupacks	LiPOWER
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Max. Drehmoment weich	28 Nm
Max. Drehmoment hart	65 Nm
Einstellbares Drehmoment	0.5 - 9 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk	13 mm
Bohr-Ø Stahl	13 mm
Bohr-Ø Weichholz	40 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1700 / min
Max. Schlagzahl	25500 /min
Bohrfutterspannweite	1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack	0.9 kg
Gewicht mit Akkupack	1.3 kg

Lieferumfang

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 LiPOWER Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set