

MIRO SAFE+ Switch H L 24

24 VAC/DC - 3 Schließer / 1 Öffner

- 8 A
- Schutztür-/Not-Aus-Überwachung
- Lichtgitter-Überwachung
- Sicherheitsmagnetschalter-Überwachung
- Automatisch/manuell/manuell überwachter Reset/Start

Link zum Produkt

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819

ECLASS-10.1	27371819
ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367523
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85364900

Safety-Kennwerte

DCavg (EN ISO 13849-1)	99 %
Gebrauchsdauer	20 a
Kategorie (EN ISO 13849-1)	4
Performance Level (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3

Elektrische Daten | Versorgung

Leistungsaufnahme max.	2 W
Scheinleistung max.	4,9 VA
Summenstrom max.	24 A

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AC	24 V
Eingangsspannung AC min.	20,4 V
Eingangsspannung AC max.	26,4 V
Eingangsspannung DC	24 V
Eingangsspannung DC min.	20,4 V
Eingangsspannung DC max.	28,8 V

Elektrische Daten | Ausgang

Anzahl Hilfskontakte	1
Anzahl Meldeausgänge	0
Anzahl Sicherheitskontakte	3
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Gebrauchskategorie DC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Hilfskontakte	41-42
Schaltspannung AC max.	250 V
Schaltspannung DC max.	250 V
Schaltstrom max.	8 A
Schaltvermögen Sicherheitskontakte STOP0	max. 250 V AC/8 A; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), bei geeigneter Schutzbeschaltung
Sicherheitskontakte	13-14, 23-24, 33-34

Geräteschutz

Bedingung Lebensdauer	lastabhängig
-----------------------	--------------

Geräteschutz | Elektrisch

Elektrische Lebensdauer	10000000 Zyklen
-------------------------	-----------------

Geräteschutz | Mechanisch

Mechanische Lebensdauer	10000000 Zyklen
-------------------------	-----------------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Kontakt	Ag Sn O
Materialeigenschaften Kontakt	selbstreinigend, zwangsgeführt

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	100 mm

Breite	22,5 mm
--------	---------

Tiefe	121 mm
-------	--------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	60 °C
-------------------------	-------

Derating ab	45 °C
-------------	-------

Lagertemperatur min.	-40 °C
----------------------	--------

Lagertemperatur max.	85 °C
----------------------	-------

Anschlussstyp 4

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
--------------	----------------------

Familie-Bauform	Klemme
-----------------	--------

Geschlecht	female
------------	--------

Farbe Kontaktträger	schwarz
---------------------	---------

Polzahl	4
---------	---

PIN 1	34
-------	----

PIN 2	24
-------	----

PIN 3	14
-------	----

PIN 4	42
-------	----

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
--------------	----------------------

Familie-Bauform	Klemme
-----------------	--------

Geschlecht	female
------------	--------

Farbe Kontaktträger	schwarz
---------------------	---------

Polzahl	4
---------	---

PIN 1	X 3
-------	-----

PIN 2	S 22
-------	------

PIN 3	S 21
-------	------

PIN 4	A 2
-------	-----

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
--------------	----------------------

Familie-Bauform	Klemme
-----------------	--------

Geschlecht	female
------------	--------

Farbe Kontaktträger	schwarz
---------------------	---------

Polzahl	4
---------	---

PIN 1	X 2
-------	-----

PIN 2	S 12
-------	------

PIN 3	S 11
-------	------

PIN 4	A 1
-------	-----

Anschlussart	Federkraftklemmen FK
--------------	----------------------

Familie-Bauform	Klemme
-----------------	--------

Geschlecht	female
------------	--------

Farbe Kontaktträger	schwarz
---------------------	---------

Polzahl	4
---------	---

PIN 1	33
-------	----

PIN 2	23
-------	----

PIN 3	13
-------	----

PIN 4	41
-------	----