

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz USA NEMA 5-15

125VAC/15A Schraubanschluss

USA (NEMA 5-15)
Schraubklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038263
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	30 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	-10 °C
Lagertemperatur max.	60 °C

USA

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm²
---------------------------	---------

AWG-Nummer max. 14

Betriebsspannung AC 125 V

Betriebsstrom 15 A

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Polzahl 2 + PE

Anschlüsse pro Pol 2

Schutzkontakt vorhanden ja