

## Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Italien

250VAC/16A

Italien (CEI 23-16)  
mit Berührungsschutz  
Schraubklemmen

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend



#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189217      |
| ECLASS-6.1         | 27189217      |
| ECLASS-7.0         | 27189217      |
| ECLASS-8.0         | 27189217      |
| ECLASS-9.0         | 27182806      |
| ECLASS-10.1        | 27182806      |
| ECLASS-11.1        | 27182806      |
| ECLASS-12.0        | 27182806      |
| ETIM-5.0           | EC000020      |
| GTIN               | 4048879038126 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 88 mm |
| Breite | 51 mm |
| Tiefe  | 35 mm |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Lagertemperatur min. | -10 °C |
| Lagertemperatur max. | 60 °C  |

#### Italien (CEI 23-16)

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 4 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|-------------------|

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| AWG-Nummer max.         | 12                  |
| Betriebsspannung AC     | 250 V               |
| Betriebsstrom           | 16 A                |
| Anschlussart            | Schraubenklemmen SK |
| Polzahl                 | 2 + PE              |
| Anschlüsse pro Pol      | 2                   |
| Schutzkontakt vorhanden | ja                  |