

Modlink MSDD Steckdoseneinsatz USA NEMA 5-15

125VAC/15A Schraubanschluss

USA (NEMA 5-15) weiß
Schraubklemmen[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879037273
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	25 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Lagertemperatur min.	5 °C
Lagertemperatur max.	40 °C

USA

Anschlussquerschnitt max.	6 mm ²
---------------------------	-------------------

AWG-Nummer max. 10

Betriebsspannung AC 125 V

Betriebsstrom 15 A

Anschlussart Schraubenklemmen SK

Polzahl 2 + PE

Anschlüsse pro Pol 2

Schutzkontakt vorhanden ja