

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Deutschland or.

1x RJ45 + 1x Datenausschnitt

1x Deutschland (VDE) orange

1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)

1x RJ45 Ausschnitt

Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189234
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879654258
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Geräteschutz | Elektrisch

Schutztart (EN IEC 60529)	IP20
---------------------------	------

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	87,5 mm
Breite	50,7 mm
Tiefe	43 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-5 °C
Betriebstemperatur max.	50 °C

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 08.04.2024

Lagertemperatur min.	-10 °C
Lagertemperatur max.	60 °C

Schirmblech

Anschlussinformation	Gewinde M4
Anzugsdrehmoment	0,9 Nm

Deutschland (VDE)

Anschlussquerschnitt max.	2,5 mm ²
AWG-Nummer max.	14
Betriebsspannung AC	250 V
Betriebsstrom	16 A
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Polzahl	2 + PE
Anschlüsse pro Pol	2
Schutzkontakt vorhanden	ja

RJ45

Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	42,4 V
Betriebsstrom max. (UL)	175 mA
Familie-Bauform	RJ45
Familie-Bauform Rückseite	RJ45
Kabelkategorie min.	Cat6a
Verriegelungsart	Schnappverriegelung