

MIRO TR 24VDC FK Optokopplermodul

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A - 1 Wechsler

Transistor 0.5 A
24 V DC
elektr. Wechslerkontakt
Federkraftklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1 27371604

ECLASS-12.0 27371604

ETIM-5.0 EC001504

GTIN 4048879021807

Verpackungseinheit 1

Zolltarifnummer 85414900

Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung AUS DC min. 0 V

Eingangsspannung AUS DC max. 5 V

Eingangsspannung DC min. 10 V

Eingangsspannung DC max. 53 V

Eingangsstrom DC 6,5 mA

Elektrische Daten | Ausgang

Ausschaltverzögerung max. 150 µs

Ruhestrom AUS max. 0,1 mA

Schaltfrequenz max. 10 Hz

Schaltspannung DC min. 5 V

Schaltspannung DC max. 48 V

Schaltstrom min. 0,1 mA

Schaltstrom max. 0,5 A

Spannungsabfall DC max. 1,2 V

Diagnosen

Statusanzeige LED gelb

Geräteschutz | Elektrisch

Bemessungsisolationsspannung 3750 V

Geräteschutz | Medien

Flammbeständigkeit schwer entflammbar

Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse schwarz

Material Gehäuse Kunststoff

Mechanische Daten | Montagedaten

Befestigungsart geschnappt

Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)

Höhe 91 mm

Breite 6,2 mm

Tiefe 70 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstyp 5

Anschlussart Federkraftklemmen FK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger schwarz

Polzahl 1

PIN 1 11

Anschlussart Federkraftklemmen FK

Familie-Bauform Klemme

Geschlecht female

Farbe Kontaktträger schwarz

Polzahl	1
PIN 1	12
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	1
PIN 1	14
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	1
PIN 1	A 1
Anschlussart	Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	schwarz
Polzahl	1
PIN 1	A 2