

NE8FDX-Y6-W

D-Form CAT6_A Einbaubuchse, geschirmt, IDC Anschlüsse, mit Gummidichtung, IP65 in gestecktem Zustand, Nickel Gehäuse

Achtung! Nicht kompatibel mit dem CAT6 Kabelstecker NE8MC6-MO und den Kabeln NKE6S*.

Features & Benefits

- Robuster CAT6_A Steckverbinder
- Komponenten entsprechen den Vorschriften gemäss ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568-C.2
- PoE+ konform gemäss 802.3at Type2
- Robustes, millionenfach bewährtes Push-Verriegelungssystem
- IP65 - Staub- und Wasserdicht im gesteckten Zustand oder bei geschlossener Dichtkappe
- Abwärtskompatibel mit bestehenden etherCON CAT5 Produkten
- Geschirmtes System - EMI Schutz



Bildergalerie



Technische Informationen

Produkt

Titel	NE8FDX-Y6-W
Geschlecht	female

Elektrische Daten

Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc
Isolationswiderstand	> 0.5 GΩ
Nennstrom pro Kontakt	1.5 A
Transmission performance	CAT6A, acc. TIA/EIA rating CAT6A, acc. IEC/ISO/EN rating
Power over Ethernet	PoE+ acc. IEEE 802.3at

Mechanische Daten

Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	solid: AWG 26/1 - AWG 22/1 stranded: AWG 26/7 - AWG 22/7
Verriegelung	Latch lock
Einbaurichtung	Front mounting
Insulation diameter	0.85 - 1.6 mm

Material

Kontaktbeschichtung	Au
Dichtung	Rubber (EPDM)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)

Umwelt

Entflammbarkeit	UL 94 V-0 (not applicable for the rubber sealing)
Schutzklasse	IP 65
Temperaturbereich	-40 °C to + 70 °C

Zubehör



HX-CAT6A